

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255160 2
GTIN	4062406609467
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde L <sub>2</sub>	19 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	24 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	19 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	17 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13 mm

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO-kode holder	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Reservedel	259981 11
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang