

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255160 3
GTIN	4062406609474
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Midterforskydning L ₃	22 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Spændehøjde L ₂	31 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	32 mm
ISO-kode holder	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Reservedel	259981 12
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang