

**Borestangssæt stål uden IK, Venstre, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255161 3
GTIN	4062406609504
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	24 mm
Spændehøjde L ₂	31 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
ISO-kode holder	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærplatter	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Midterforskydning L ₃	17 mm
Midterforskydning L ₃	22 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	40 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	32 mm
Reservedel	259981 12
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang