

**Borestangssæt stål uden IK, Venstre, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255161 2
GTIN	4062406609498
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
ISO-kode holder	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	180 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm

Spændehøjde L <sub>2</sub>	24 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	19 mm
Reservedel	259981 11
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang