



## Borestangssæt stål uden IK, Venstre, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255161 1
GTIN	4062406609481
Artikelklasse	29W

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	20 mm
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	25 mm
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	20 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spændehøjde $L_2$	15,25 mm

Spændehøjde L <sub>2</sub>	19 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15,25 mm
Reservedel	259981 10
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang