

Garant GRIDLINE

Hjulsæt kan indstilles i højden Sæt 2 dele, Type: 2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927206 2 |
| GTIN | 4062406605292 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse

Udførelse:

Manuel højdeindstilling som indskudsmodul i filebænkens fødder inklusive hjul med Ø 125 mm. Trådfang forhindrer, at hjulet sætter sig fast. Maksimalt rolig gang takket være kvalitetskuglelejer, med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, minimal friktion og lav kørestøj. Hjulsættet har en maksimal bæreevne på 100 kg og må ikke monteres på fodstykker med en højde på 900 mm. Ikke muligt i forbindelse med Ready-to-go filebænke. Mulighed for højdeindstilling i trin på 25 mm.

Leveringsomfang:

Sættet består af 2 indskudsmoduler passende til 1 foddel eller 2 fødder. Sæt bestående af 2 indskudsmoduler med **drejelige hjul med stop** inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Højdejustering lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**. Forzinkede hjul, kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Hjulenes montering øger arbejdsbænkens arbejds højde med 150 mm. Til en filebænk med 2 foddele har du brug for 2 sæt.

For at kunne beregne filebænkens bæreevne må der kun medregnes 3 hjul. Den maksimale bæreevne for en filebænk er 150 kg.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 325 mm |
| Dybde | 95 mm |
| Højdeindstillingsområde | 150 mm |
| Hjul-Ø, drejhjul | 125 mm |
| Bæreevne pr. hjul | 50 kg |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | rulle |