

Garant**Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k12 DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191710 18
GTIN	4045197104816
Artikelklasse	11W

Beskrivelse

Udførelse:
Efterslebet, fin rouletteringsprofil.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D _c	18 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde L _c	32 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	27-30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		