

**Garant****High-performance-skaftfræsere, ubelagt, Ø js12 DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191850 25
GTIN	4045197105608
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Flerskæret fræser **med spånrydner**.

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Overflade specialbehandlet.

**Fordel:**

**Som sletfræser med ekstra stor spånydelse.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Samlet længde L	120 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	50 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		