



## Slangeopruller, trykstøbt aluminiumshus, Type: 20SCS



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slangeopruller med **udtræks- og oprulningsautomatik**, der føres via **stålfjedre med lang levetid** og med **flere stop pr. omdrejning**.

Åben slangeopruller med **hus i aluminiumstøbegods**, forzinket, **drejelig udløbsbøjle** og robust, **nylonforstærket pvc-slange**. Med patenteret, styret oprulningsautomatik SCS til forhindring af beskadigelser og personskader.

#### Anvendelse:

Egnet til luft.

Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

### Teknisk beskrivelse

Tilslutning, udgang	3/8 tommer
Tilslutning, indgang	3/8 tommer
Anvendelig slangelængde	20 m
Materiale, slange	Polyvinylchlorid

Oprulningsautomatik SCS	ja
maks. driftstryk	20 bar
Materiale, hus	Aluminium
Kabinet, højde	375 mm
Kabinet, dybde	155 mm
Kabinet, bredde	380 mm
Produkttype	Slangeopruller