

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H11
Plattestørrelse	11 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500