

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L ₁	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500