

Garant**Indstiksplatte Hel radius, HB9140, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275012 4
GTIN	4062406612610
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/o
Stikbredde W	4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
GG (G)	egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		