


Garant**Indstiksplatte Hel radius, HU9310, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275015 4
GTIN	4062406612634
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274010 – 274026.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/o
Belægning	ubelagt
Stikbredde W	4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		