

Garant**HM-fræser venstrespiral, ubelagt, Ø e8 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209322 5
GTIN	4045197507211
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel geometri til bearbejdning af aluminium og kunststof.
Venstrespiral, højreskærende.

Anvendelse:

Ekstrem skarp skæring, **specielt til kunststoffbearbejdning.**

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i PMMA	0,015 mm
Antal tænder Z	2
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	18 mm
Skær-Ø D_c	5 mm
Fristilling-Ø D_1	4,8 mm
Tilspænding f_z til beskæring i PMMA	0,02 mm
Skaft-Ø D_s	5 mm
Samlet længde L	54 mm
Skærlængde L_c	15 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	20 grader

Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	190 m/min	N
PE-HD	egnet	140 m/min	N
PA 66	egnet	160 m/min	N
PEEK	egnet	140 m/min	N
PF 31	egnet	120 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	150 m/min	N
CuZn	betinget egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

