

**Garant****SEHT 1204 AFSN, HB7535, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2108 UNI
GTIN	4062406619497
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Passer til:**

GARANT planfræser nr. 214200 og nr. 214205.

**Indhold:**

50 × 214310 UNI

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Teknisk beskrivelse**

Plattestyrke E	4,76 mm
Type	UNI
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHT 1204 AFSN
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

SEHT 1204 AFSN Type UNI

214310 UNI