




Slangeopruller, stålpladehus, Type: 15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080076 15
GTIN	4030704090041
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Slangeopruller med **udtræks- og oprulningsautomatik**, der føres via **stålfjedre med lang levetid** og med **flere stop pr. omdrejning**.

Åben slangeopruller i **lakeret og partielt forzinket ståludførelse** med **variabel udløbsåbning** og robust **gummislange**.

Anvendelse:

Egnet til luft, vand, olie, diesel.

Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	15 m
Tilslutning, udgang	1/2 tommer
maks. driftstryk	50 bar
Tilslutning, indgang	1/2 tommer
Materiale, hus	Pladestål, lakeret

Kabinet, højde	494 mm
Kabinet, dybde	180 mm
Kabinet, bredde	470 mm
Produkttype	Slangeopruller