


Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085924 6
GTIN	2050001737717
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til griberne af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Ø	6 mm
Højde	4,5 mm
Højde med gevind	11,5 mm
Vægt	2,7 g
Materiale, overflade	forzinket
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Gevindbøsning	ja
Nom. holdekraft	5 N
Gevind	M3 mm

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
---	-----------