

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 14,5-Xmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 14,5-X
GTIN	4062406636876
Artikelklasse	20N

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type. Leveringstid: 10 uger

Mindste ordremængde: 3 stk.

Kundespecifik specialordre:

Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

Teknisk beskrivelse

til basiselement størrelse	14,5 mm
Antal skift/skær	1
Serie	HiPer-Drill
Tilspænding f i GG(G)	0,28 mm/o

Ø-område	14,5 - 14,99 mm
Spidsvinkel	135 grader
Type	HB7725
Skæremateriale	HM
Semi-standard	ja
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
GG (G)	egnet	100 m/min	K
våd, maksimal	egnet		