

**KÄRCHER****Skrubbe-sugemaskine, Type: BR4522CBP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ideel ved store, kraftigt overlejlrede flader: meget manøvredygtig, batteridrevet skrubbe-sugemaskine BR 45/22 Bp Pack. Med drejeligt valsebørstehoved og KART-teknologi. Håndført gulv rengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.

**Teknisk beskrivelse**

maks. arealydelse	1800 m <sup>2</sup> /h
Arbejdsbredde, børster	450 mm
Vægt inklusive tilbehør	51,7 kg
Længde	970 mm
Ferskvandstankens volumen	22 l
min. børstetryk	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>
Børsteomdrejningstal	750 - 1000 min <sup>-1</sup>

Spildevandstankens volumen	22 l
Effektforbrug	550 W
Bredde	550 mm
Højde	1115 mm
Arbejdsbredde, sugning	500 mm
Batterispænding	25,2 V
Akku-kapacitet	42 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Gulvrensere