

KÄRCHER**Skrubbe-sugemaskine, Type: BR4010CADV****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

BR 40/10 C – den mest rentable maskine i sin klasse. Den kompakte og effektive maskine har en arbejdsbredde på 400 mm og en tankvolumen på 10 liter. Advance-udgaven er udstyret med ekstra transporthjul og en børstetryksregulering.

Håndført gulv rengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.

Arbejdsbredde, børster: 400 mm

Arbejdsbredde, sugning: 400 mm

Længde: 520 mm

Bredde: 470 mm

Højde: 1150 mm

maks. arealydelse: 400 m²/h

Teknisk beskrivelse

Arbejdsbredde, børster	400 mm
Vægt inklusive tilbehør	30 kg
Bredde	470 mm

Spildevandstankens volumen	10 l
Effektforbrug	2300 W
Arbejdsbredde, sugning	400 mm
Længde	520 mm
Højde	1150 mm
Ferskvandstankens volumen	10 l
min. børstetryk	100 g/cm ³
maks. arealydelse	400 m ² /h
Børsteomdrejningstal	1100 min ⁻¹
Netfrekvens	50 Hz
Netspænding	220 - 240 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Gulvrensere