



LED-arbejdspladslampe Med bevægelsesstyring, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081409 10
GTIN	4260131239366
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativ arbejdspladslampe **med bevægelsesstyring** på lampehovedet til tænding og slukning samt dæmpningsfunktionen. Farvetemperaturen kan ændres efter behov. Lampen kan bruges variabelt til forskellige anvendelsesområder.

- **Kraftig magnetfod.**
- **Ensartet homogen og reflektionsfri 120° belysning.**
- **Blænd- og flimmerfri.**
- **Lysfarven kan ændres fra koldt hvidt til varmt hvidt lys via en sensor på lampehovedet.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.

Teknisk beskrivelse

Lyseffekt	10 W
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lampehoved, dybde	210 mm
Magnetfod-Ø	66 mm
Vægt	760 g
Lampehoved, højde	10 mm
Lampehoved, bredde	30 mm
Farvetemperatur	2700 - 5500 K
Samlet højde	750 mm
Lysnet	960 lm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe