



Digital skydelære HCT med Bluetooth, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412790 300
GTIN	4062406629458
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital skydelære med **Bluetooth 5.0**. Let aflæseligt LCD-display. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Gribevenlig overflade. Målefladerne er finslebne. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk slukning og programmerbar automatisk aktivering af SLEEP-tilstand via HCT-appen. Uden dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Serie	HCT
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App

Norm	ISO 13385
Kæbelængde	65 mm
Dybdemål tilgængeligt	nej
Batteritype	Knapcelle
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 nr. CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412236