



## Digital skydelære HCT med Bluetooth, Måleområde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412790 200
GTIN	4062406629441
Artikelklasse	42A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digital skydelære med **Bluetooth 5.0**. Let aflæseligt LCD-display. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Gribevenlig overflade. Målefladerne er finslebne. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk slukning og programmerbar automatisk aktivering af SLEEP-tilstand via HCT-appen.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 200 mm
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	50 mm
Serie	HCT
Aflæsning	0,01 mm

Energiforsyning	Batteridrevet
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Batteritype	Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 nr. CR2032
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412236