



Digital dybdeskydelære HCT med Bluetooth, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418743 300
GTIN	4062406629489
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er fint slebne. Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected Tools). Fås gratis til Android og iOS og HCT Windows-appen. Kan også bruges via Human Interface Device (HID).

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	A1
Serie	HCT
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleområde	0 - 300 mm
Batteritype	Knapcelle
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Skrue til dybdeleåreholder	412236
----------------------------	--------