



Digital dybdeskydelære HCT med Bluetooth, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418743 150
GTIN	4062406629472
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er fint slebne.
Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected Tools).
Fås gratis til Android og iOS og HCT Windows-appen. Kan også bruges via Human Interface Device (HID).

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Brolængde	100 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Interface	Bluetooth-port
Måleområde	0 - 150 mm

Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Serie	HCT
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Skrue til dybdelæreholder	412236
---------------------------	--------