

HOLEX

Digital skydelære HCT med Bluetooth og rundt dybdemål, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412792 150
GTIN	4062406629465
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital skydelære med **Bluetooth 5.0**. Let aflæseligt LCD-display. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Gribevenlig overflade. Målefladerne er finslebne. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk slukning og programmerbar automatisk aktivering af SLEEP-tilstand via HCT-appen.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Måleområde	0 - 150 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål	Ø 1,6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 nr. CR2032
Serie	HCT
Batteritype	Knapcelle

Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	1
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412236