

Garant**Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø js12 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192400 8
GTIN	4045197105899
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med bagslebent rouletteringsprofil.

Endeskærsgemetri til dykfræsning.

Universalfræser til periferifræsning eller til dykfræsning og efterfølgende sideværts bearbejdning.

Fordel:

Bedre spåntransport i forhold til flerskærfræsere **takket være større spånrum.**

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	69 mm
Skærlængde L_c	19 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	25 grader

Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		