

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Gevindindsats-sæt 100 dele, 1,5×D, Gevindtype / -størrelse: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082818 M8
GTIN	4250361212109
Artikelklasse	04D

Beskrivelse**Udførelse:**

Metriske gevindindsatser i rustfri, fjederagtigt formet ståltråd. Snoning efter snoning frit gennemgående, medbringertappen fjernes efter montering ved kærven (brudflade). Optimeret konstruktion med nyudviklet indføringsområde, der gør det muligt at isætte og iskrue indsatsen som en skrue.

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

Selvsikrende indsats og andre mål leveres på forespørgsel.

- **Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.**
- **Selvsikrende indsats, andre mål og UNC-/UNF-indsats leveres på forespørgsel.**

Sættets indhold: 100

Teknisk beskrivelse

Sættets indhold	100
Gevindtype	M8
Gevindstigning	1,25
Produktnavnsegenskab	1,5×D
Gevinddybde, maks.	1,5×D
Produkttype	Gevindindsats

Tilbehør

Indbygningsspindel Gevindtype / -størrelse M8	082808 M8
---	-----------