

**Flad pottemagnet m. beskyttelsesplade, AlNiCo, Ø: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085944 38
GTIN	4045197372857
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Flad magnet, der er indlejret i stålkappen som beskyttelse.
- Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsænkning.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

**Anvendelse:**

Indretning og fiksering.

**Teknisk beskrivelse**

Ø	38,1 mm
Monteringsboring-Ø	5,2 mm
Materiale, overflade	Stål
Højde	10,35 mm
Nom. holdekraft	130 N
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet

