

**Garant****Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 20L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319469 20L
GTIN	4062406642532
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestagstyper.

**Passer til:**

Alle gængse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>1</sub>	140 mm
Samlet længde L <sub>2</sub>	206 mm
Skaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Radius R	1,2 mm
Forskydning Z i forhold til akse	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm

Skafthængde L <sub>s</sub>	60 mm
Skæretning	højre
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator