

Garant**Borestangsstabilisator 7×D midi, Type: 10L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319468 10L
GTIN	4062406642419
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D_1	10 mm
Samlet længde L_2	129 mm
Skaft-Ø D_2	32 mm
Forskydning Z i forhold til akse	11 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
Skæretretning	højre
Radius R	1,2 mm

Ø D ₃	40 mm
C	1 mm
Skaftlængde L _s	53 mm
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator