

Garant**Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 20R****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319469 20R |
| GTIN | 4062406642525 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger.

Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--------|
| C | 1,5 mm |
| Skæreretning | højre |
| Radius R | 1,2 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Skaftlængde L _s | 60 mm |
| Skaft-Ø D ₂ | 32 mm |
| Forskydning Z i forhold til akse | 20 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Samlet længde L ₂ | 206 mm |
| Udhængslængde L ₁ | 140 mm |
| Indv. drejedybde op til | 7×D |
| Svingning | Dæmpet |
| Produkttype | Borestangsstabilisator |