

**Garant****Borestangsstabilisator 7×D midi, Type: 16L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319468 16L
GTIN	4062406642457
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

**Passer til:**

Alle gængse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger. Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	1,2 mm
Skæreretning	højre
C	1,5 mm
Samlet længde L <sub>2</sub>	171 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	112 mm
Skaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	53 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Forskydning Z i forhold til aksen	16 mm
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator