

**Garant****Borestangsstabilisator 7×D maxi, Type: 12R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319469 12R
GTIN	4062406642488
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

**Fordel:**

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

**Passer til:**

Alle gängse borestænger.

**Bemærk:**

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger. Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm
Skaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Radius R	1,2 mm
Skæreretning	højre
Samlet længde L <sub>2</sub>	143 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Udhængslængde $L_1$	84 mm
Skaftlængde $L_s$	53 mm
Forskydning Z i forhold til akse	18,5 mm
Indv. drejedybde op til	$7 \times D$
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator