

Garant**Borestangsstabilisator 7×D midi, Type: 12L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319468 12L
GTIN	4062406642433
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte typer borestænger. Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 10×D.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D ₂	32 mm
Skæreretning	højre
C	1,5 mm
Skaftlængde L _s	53 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Forskydning Z i forhold til akse	14 mm
Udhængslængde L ₁	84 mm

Radius R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Samlet længde L ₂	143 mm
Indv. drejedybde op til	7×D
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Borestangsstabilisator