

## Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 13mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 13
GTIN	2050000965111
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

### Teknisk beskrivelse

Højde	18 mm
Ø	13 mm
Materiale, overflade	forzinket
Nom. holdekraft	10 N
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Maks. reduktionsmål bagsiden	7 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

