

Garant**Emnestop, 3-dimensionalt, Type: 300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360432 300
GTIN	4062406640446
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Trinløs og hurtig indstilling.
- M8-holder til notsten eller direkte montering.
- Mulighed for maks. udtræk på 30 mm.

Anslag, dobbelt.

Anvendelse:

Til brug på fræse- og boremaskiner.

Materiale:

Aluminiumeloxeret.

Specialtilbehør:

T-notsten med M8 se nr. 370520 str. 12 – 18.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde	350 - 380 mm
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	HiPo

passer til farvekode	LC
passer til farvekode	LC-GARANT
passer til farvekode	Duo
passer til farvekode	Duo Plus
passer til farvekode	T-Rex
passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	Titan2/TitanSense
passer til farvekode	Basic
passer til farvekode	HD-Allmatic
passer til farvekode	Centro Gripp
passer til farvekode	NC8
passer til farvekode	LCV125G
passer til farvekode	HOLEX NC
Nyttehøjde N	285 - 315 mm
S-akseafstand A	80 - 110 mm
Produkttype	Emnestop