



Momentnøgle Standard MANOSKOP® 721 med skraldenøgle, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657225 50
GTIN	4018754268917
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala (Nm og lbfft) og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Når momentet er nået, går den straks tilbage i udgangsposition. Hus og greb i stabilt rektangulært rør.

Måleenheder: Nm, lbfft. Med **fastmonteret reverserbar skralde – kun til højrespænding.**

Funktion:

Indstilling: Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknop i grebet.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Lynindstillingen gør den ideel til reparation og mindre seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±4 %
Kalibrering	O1
Skalainddeling 1 delstreg =	2 Nm
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	293 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Momentområde	6 - 50 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Testprotokol	Producentens testrapport
Maks. moment	50 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Momentområde	5 - 36 lbfft
Samlet længde L	352 mm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Display	analog
Vægt	880 g
Måleværktøj	Mekanisk
Målemetode	Moment
Drivfirkant	3/8 tommer
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)

Feedback	udløsning
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle