

Øjenbad, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984150 2
GTIN	662641922419
Artikelklasse	97S

Beskrivelse

Udførelse:

Vægmonteret øjen- og ansigtsbruser med **åbent kar af rustfrit stål** ltil indendørs brug. Kan også anvendes udendørs, hvis der ikke er risiko for frost eller overophedning. To sprøjtedyser, beskyttet af støvhætter, der løftes ved aktivering af øjenbruseren. Mængdereguleringsventil til optimal vandmængde. Tætsiddende filtersi og separat strålerregulator sørger for en blødt perlende vandstråle. Iht. ANSI-standard.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	STD-85G(D)
Monteringssituation	vægmonteret
Anvendelsesområde	Indvendig og udvendig
Gennemstrømningsværdi	12 l/min
Flydetryk	29,01 - 87,02 psi
Flydetryk	2 - 6 bar
Produkttype	Øjenbad

