

## Nødbruser, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984160 2
GTIN	662641922396
Artikelklasse	97S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Nødbruserkombination til gulvmontering, med øjen- og ansigtsbruser. Egnede til indendørs brug. Med åben beholder i rustfrit stål, der giver forbedret korrosionsbestandighed og lang levetid. Aktivering af nødbruseren via håndtaget. Betjening af øjen- / ansigtsbruseren via trykpladen eller fodpladen. Iht. ANSI-standard. Med rør af rustfrit stål.

### Teknisk beskrivelse

Dybde	741 mm
Monteringsituation	gulvmonteret
BSP tilslutningsgevind	1.1/4 tommer
Højde	2288 mm
Producentbetegnelse	EXP-18GS/85G(D)
Anvendelsesområde	Indvendig
Bredde	350 mm
Gennemstrømningsværdi, nødbruser	76 l/min

Gennemstrømningsværdi, øjen-/ansigtsbruser	12 l/min
Flydetryk	2 - 6 bar
Flydetryk	29 psi
Produkttype	Nødbruser