

## Øjenbad, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984150 3
GTIN	662641921689
Artikelklasse	97S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Bærbar** øjen-, ansigts- og kropsbruser til steder, der ikke egner sig til faste installationer. 15-liter-trykcylinder i rustfrit stål med slange og håndbruser sørger for effektiv behandling i op til 3 minutter. Manometer og dobbeltvirkende sikkerhedsventil forhindrer overtryk og fungerer som trykreducering ved rengøring og vedligeholdelse. Inklusive testetiket til registrering af udførte inspektion/vedligeholdelsesarbejde.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	STD-38G
Anvendelsesområde	Indvendig og udvendig
Gennemstrømningsværdi	6 l/min
Monteringssituation	mobil
Flydetryk	100 psi
Flydetryk	2 - 6 bar
Produkttype	Øjenbad

