


rapid**Slangeopruller, stålpladehus, Type: 15SCS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Artikelklasse	08A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slangeopruller med **udtræks- og oprulningsautomatik**, der føres via **stålfjedre med lang levetid** og med **flere stop pr. omdrejning**.

Åben slangeopruller i **lakeret og partielt forzinket ståludførelse** med **variabel udløbsåbning** og robust **gummislange**. Med patenteret, styret oprulningsautomatik SCS til forhindring af beskadigelser og personskader.

Anvendelse:

Egnet til luft, vand, olie, diesel.

Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning, indgang	1/2 tommer
Anvendelig slangelængde	15 m
maks. driftstryk	50 bar
Tilslutning, udgang	1/2 tommer

Materiale, hus	Pladestål, lakeret
Oprulningsautomatik SCS	ja
Kabinet, højde	494 mm
Kabinet, dybde	180 mm
Kabinet, bredde	470 mm
Produkttype	Slangeopruller