


Fladgribermagnet uden gevind, neodym, Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085923 6
GTIN	2050001735768
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	5 N
Højde	4,5 mm
Materiale, overflade	forzinket
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Ø	6 mm
Vægt	1 g
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

