

Garant**Skrubfræser, ubelagt, Ø js12 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192480 16
GTIN	4045197106438
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med bagslebent rouletteringsprofil.**

Endeskærsgeometri til dykfræsning.

Universalfræser til periferifræsning eller til dykfræsning og efterfølgende sideværts bearbejdning.**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Skær-Ø D _c	16 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	123 mm
Skærlængde L _c	63 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		