

Indbygningmagnet med pasningsmål, neodym, Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085929 20
GTIN	2050001737625
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Magnetkerne i Neodym.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	Nikkel
Nom. holdekraft	280 N
Højde	25 mm
Ø	20 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Maks. reduktionsmål bagsiden	6 mm
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Indbygningmagnet

