

Garant**Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø js14 DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192520 25
GTIN	4045197106735
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med efterslebet rouletteringsprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium og jernfrit metal.**

Fordel:De store spånrum egner sig **til høje spåntagningsmængder.****Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	166 mm
Skærlængde L_c	90 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js14
Spiralvinkel	36 grader

Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	WR
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	138 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		