



Magnetvinkel med 90° (stiv), Ferrit, Type: 973



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085954 973
GTIN	2050000965517
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Vinkeltolerance $\pm 0,05 / 100$ mm. Med to yderligere uddrivningsarme.

Anvendelse:

Til opspænding af komponenter i en fast vinkel på 90° og til forberedelse af svejse- og monteringsarbejde.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	2000 N
Højde	300 mm
Længde	300 mm
Type	973
Vinkeljusteringsområde	90 grader
Bredde	35 mm
Vægt	4,7 kg

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Vinkelmagnet