

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 16
GTIN	2050000965128
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Maks. reduktionsmål bagsiden	5 mm
Ø	16 mm
Højde	20 mm
Materiale, overflade	forzinket
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Nom. holdekraft	15 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

