

Garant**PKD-fræsere med IK trækkende snit, PKD, Ø h10 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209615 4
GTIN	4045197513250
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning. Aksevinkel positiv. $\alpha = 2^\circ$.

Trækkende snit til normal brug.

Indvendig køling: ja

Tolerance, nom. Ø: h10

Antal tænder Z: 2

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 2,5 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø D_f : 3,8 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	15 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i grafit	0,07 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i GFK/CFK	0,01 mm
Skær-Ø D_c	4 mm
Antal tænder Z	2
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm

Fristilling-Ø D ₁	3,8 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L _c	2,5 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	h10
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------