

HOLEX**Knapmagnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085946 19
GTIN	4045197372895
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Rund magnet med delt hæfteflade og boring.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

- Indbygning i måleværktøjer med viser.
- Fiksering af små metalgenstande.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	19 N
Ø	19 mm
Højde	12,7 mm
Monteringsboring-Ø	4,8 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Knapmagnet

